

### VHM-Radiuskopierfräser, Diamant, Ø DC × L1: 2X10mm



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	209790 2X10	
GTIN	4045197476838	
Artikelklasse	11Y	

### **Beschreibung**

#### Ausführung:

Mit **kristalliner Diamantbeschichtung sp**<sup>3</sup> der neuesten Generation, für die prozesssichere Bearbeitung von **Faserverbundstoffen, GFK, CFK und Graphit.** Hochpräzise Ausführung hinsichtlich Rundlauf und aller Toleranzen. VHM-Radiuskopierfräser, Vollradius.

#### Absatzwinkel $\alpha = 16^{\circ}$ .

Toleranzen:

- · Schneidenradius: Radiuskontur =  $\pm 0,005$  mm.
- Freistellungs-Ø:  $D_1 = 0 / -0.02$  mm.

#### **Hinweis:**

Korrektur-Faktor für v<sub>c</sub> in Abhängigkeit von Maß L<sub>4</sub>.

### **Technische Beschreibung**

Zähnezahl Z	2	
Auskraglänge L₁ inkl. Freistellung	10 mm	
Freistellungs-Ø D <sub>1</sub>	1,94 mm	
Schnittgeschwindigkeit v <sub>c</sub> in Graphit	275 m/min	
Vorschub f <sub>z</sub> für Kopierfräsen in Graphit	0,0216 mm	
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	2 mm	
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	4 mm	
Gesamtlänge L	45 mm	
Schneidenlänge L <sub>c</sub>	1,6 mm	
Korrektur-Faktor für v <sub>c</sub>	1,25	

# Datenblatt

Spiralwinkel	30 Grad	
Radius R	1 mm	
Beschichtung	Diamant	
Schneidstoff	VHM	
Norm	Werksnorm	
Toleranz Nenn-Ø	0 / -0,01	
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal	
Eingriffsbreite a <sub>e</sub> bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen	
Schaft	DIN 6535 HA mit h5	
Farbring	schwarz	
Produktart	Vollradius- und Kugelfräser	

### Anwenderdaten

	Eignung	$\mathbf{V}_{c}$	ISO-Code
PVDF GF20	geeignet	200 m/min	N
POM GF25	geeignet	190 m/min	N
PA 66 GF30	geeignet	170 m/min	N
PEEK GF30	geeignet	150 m/min	N
PTFE CF25	geeignet	180 m/min	N
PEEK CF30	geeignet	160 m/min	N
Hybride	geeignet		
Honeycomb Sandwich	geeignet	350 m/min	N
GFK, CFK	geeignet	190 m/min	N
Graphit	geeignet	340 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		

## Datenblatt