

Garant
Microfresas de MDI, Diamante, Ø DC × L1: 2X30mm

Datos de pedido

Número de pedido	209700 2X30
GTIN	4045197917454
Clase de artículo	11Y

Descripción
Ejecución:

Con **recubrimiento de diamantecristalino sp³**. Para **las máximas exigencias de rendimiento y precisión** en materiales compuestos de fibras, GFK, CFK y grafito. **Las tolerancias extremadamente estrechas** aseguran la máxima precisión. Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado. **Ángulo de escalón α=16°**.

Tolerancias:

· **Ø de cuello: D₁ = 0 / -0,01 mm.**

Nota:

¡Al aumentar la longitud de alcance de la herramienta, aplicar la reducción a_p!

Valores para:

ranura completa: $a_p = 0,1 \times D \times a_{p,corr}$

Contorneado: $a_p = 0,2 \times D \times a_{p,corr}$

Para el cálculo de la velocidad de avance vf utilizar el número de revoluciones real de la máquina (generalmente el máximo)!

p. ej. $vf = 18\,000 [r/min] \times fz [mm/Z] \times z$

Descripción técnica

Avance f _z para contornear en grafito	0,03 mm
Ø de mango D _s	4 mm
Voladizo L ₁ incl. cuello	30 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Longitud total L	70 mm
Longitud de filo L _c	3 mm

Tolerancia \varnothing nominal	0 / -0,005
Avance f_z para fresado de ranuras en grafito	0,025 mm
\varnothing de cuello D_1	1,91 mm
Número de dientes Z	2
\varnothing de corte D_c	2 mm
Mango	DIN 6535 HA con h5
Ángulo de hélice	30 grados
Factor de corrección $a_{p,corr}$	0,2
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Recubrimiento	Diamante
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,5×D al contornear
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Refrigeración interior	no
anillo de color	negro
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
PVDF GF20	adecuado	200 m/min	N
POM GF25	adecuado	190 m/min	N
PA 66 GF30	adecuado	170 m/min	N
PEEK GF30	adecuado	150 m/min	N
PTFE CF25	adecuado	180 m/min	N
PEEK CF30	adecuado	160 m/min	N
Híbridos	adecuado		

Panal de abeja Sándwich	adecuado	350 m/min	N
PRFV	adecuado	190 m/min	N
PRFV, CFRP	adecuado	190 m/min	N
Grafito	adecuado	340 m/min	N
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		