

**Garant**
**Fresa toroidal de MDI R1 0,2, Diamante, Ø DC × L1: 2X5mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	209721 2X5
GTIN	4045197918710
Clase de artículo	11Y

**Descripción**
**Ejecución:**

Con **recubrimiento de diamante cristalino sp<sup>3</sup>**. Para **las máximas exigencias de rendimiento y precisión** en materiales compuestos de fibras, GFK, CFK y grafito. **Las tolerancias extremadamente estrechas** aseguran la máxima precisión. Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado. **Ángulo de escalón  $\alpha=16^\circ$** .

Tolerancias:

- **Radio de corte:  $R_1 = \pm 0,0025$  mm**
- **Ø de cuello:  $D_1 = 0 / -0,01$  mm**

**Nota:**

¡Al aumentar la longitud de alcance de la herramienta, aplicar la reducción  $a_p$ !

Valores para:

copiado:  $a_p = 0,10 \times D \times a_{p,corr}$

Contorneado:  $a_p = 0,20 \times D \times a_{p,corr}$

**Para el cálculo de la velocidad de avance  $v_f$  utilizar el número de revoluciones real de la máquina (generalmente el máximo)!**

p. ej.  $v_f = 18\,000$  [rpm] ×  $f_z$  [mm/Z] ×  $z$

**Descripción técnica**

Ø de cuello $D_1$	1,91 mm
Ø de mango $D_s$	4 mm
Radio de filo $R_1$	0,2 mm
Número de dientes $Z$	2
Ø de corte $D_c$	2 mm
Avance $f_z$ para fresado copiado en grafito	0,035 mm

Voladizo L <sub>1</sub> incl. cuello	5 mm
Mango	DIN 6535 HA con h5
Longitud total L	50 mm
Longitud de filo L <sub>c</sub>	2 mm
Avance f <sub>z</sub> para contornear en grafito	0,035 mm
Ángulo de hélice	30 grados
Factor de corrección a <sub>p,corr</sub>	1
Recubrimiento	Diamante
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tolerancia Ø nominal	0 / -0,005
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque a <sub>e</sub> en la operación de fresado	0,5×D al contornear
Anchura de ataque a <sub>e</sub> en la operación de fresado	0,05×D en fresa copiadora
Refrigeración interior	no
anillo de color	negro
Tipo de producto	Fresa tórica

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
PVDF GF20	adecuado	200 m/min	N
POM GF25	adecuado	190 m/min	N
PA 66 GF30	adecuado	170 m/min	N
PEEK GF30	adecuado	150 m/min	N
PTFE CF25	adecuado	180 m/min	N
PEEK CF30	adecuado	160 m/min	N
Híbridos	adecuado		
Panal de abeja Sándwich	adecuado	350 m/min	N

PRFV	adecuado	190 m/min	N
PRFV, CFRP	adecuado	190 m/min	N
Grafito	adecuado	340 m/min	N
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		