

Garant
Fresa toroidal de MDI R1 0,5, Diamante, Ø DC × L1: 1,5X25mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 209731 1,5X25 |
| GTIN | 4045197919410 |
| Clase de artículo | 11Y |

Descripción
Ejecución:

Con **recubrimiento de diamante cristalino sp³**. Para **las máximas exigencias de rendimiento y precisión** en materiales compuestos de fibras, GFK, CFK y grafito. **Las tolerancias extremadamente estrechas** aseguran la máxima precisión. Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado. **Ángulo de escalón $\alpha=16^\circ$** .

Tolerancias:

- **Radio de corte: $R_1 = \pm 0,0025 \text{ mm}$**
- **Ø de cuello: $D_1 = 0 / -0,01 \text{ mm}$**

Nota:

¡Al aumentar la longitud de alcance de la herramienta, aplicar la reducción a_p !

Valores para:

copiado: $a_p = 0,10 \times D \times a_{p,corr}$

Contorneado: $a_p = 0,20 \times D \times a_{p,corr}$

Para el cálculo de la velocidad de avance v_f utilizar el número de revoluciones real de la máquina (generalmente el máximo)!

p. ej. $v_f = 18\,000 \text{ [rpm]} \times f_z \text{ [mm/Z]} \times z$

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Longitud total L | 60 mm |
| Ø de corte D_c | 1,5 mm |
| Mango | DIN 6535 HA con h5 |
| Longitud de filo L_c | 1,5 mm |
| Voladizo L_1 incl. cuello | 25 mm |
| Ø de mango D_s | 4 mm |

| | |
|---|----------------------------------|
| Ø de cuello D ₁ | 1,44 mm |
| Radio de filo R ₁ | 0,5 mm |
| Número de dientes Z | 2 |
| Avance f _z para contornear en grafito | 0,025 mm |
| Avance f _z para fresado copiado en grafito | 0,025 mm |
| Ángulo de hélice | 30 grados |
| Factor de corrección a _{p,corr} | 0,12 |
| Recubrimiento | Diamante |
| Material de corte | MDI |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tolerancia Ø nominal | 0 / -0,005 |
| Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical |
| Anchura de ataque a _e en la operación de fresado | 0,5×D al contornear |
| Anchura de ataque a _e en la operación de fresado | 0,05×D en fresa copiadora |
| Refrigeración interior | no |
| anillo de color | negro |
| Tipo de producto | Fresa tórica |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|----------------------------|----------|----------------|------------|
| PVDF GF20 | adecuado | 200 m/min | N |
| POM GF25 | adecuado | 190 m/min | N |
| PA 66 GF30 | adecuado | 170 m/min | N |
| PEEK GF30 | adecuado | 150 m/min | N |
| PTFE CF25 | adecuado | 180 m/min | N |
| PEEK CF30 | adecuado | 160 m/min | N |
| Híbridos | adecuado | | |
| Panal de abeja Sándwich | adecuado | 350 m/min | N |

| | | | |
|---------------|----------|-----------|---|
| PRFV | adecuado | 190 m/min | N |
| PRFV, CFRP | adecuado | 190 m/min | N |
| Grafito | adecuado | 340 m/min | N |
| húmedo mínimo | adecuado | | |
| seco | adecuado | | |
| Aire | adecuado | | |